

CAS 2005

Zubehör:

- ✧ Kopfhörer in Schallschutzkappen DD 65
- ✧ Patiententaster
- ✧ Tragetasche
- ✧ Netzteil mit USB-Kabel
- ✧ Mikrofon und Li-Ionen- Akku im Gerät
- ✧ Bedienungsanleitung
- ✧ Audiogramm Karten

Technische Daten:

Luftleitung: Testfrequenzen von 125 Hz – 8 kHz
 Pegelbereich -10 – 95 dB (frequenzabhängig)

FREQUENZEN UND MAXIMALE PEGEL (dB HL)

Frequenz (Hz)	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
LL-Hörer DD 65	65	80	95	95	95	95	95	95	95	80	80

Pegelerhöhung: 5 dB
 Präsentation: kontinuierlich oder gepulst (1 und 2 Hz)
 Automatischer Test: modifizierter Hughson-Westlake
 Anzeige: Grafisches Farb-TFT-LCD, kapazitiver Touchscreen
 Größe: Diagonale 43,2 mm x 57,6 mm
 Auflösung: 240 x 320 x RGB
 Interner Akku: Lithium-Ionen-Akku
 Akkulaufzeit: mehr als 12 Stunden Dauerbetrieb
 Netzteil: 5 V, 1,4 A, über ein externes medizinisches Netzteil
 100-240 Vac 50/60 Hz Stromversorgung
 Gerätemaße: L 21 cm, B 16 cm, H 5 cm
 Tragetasche: L 34 cm, B 13 cm, H 26 cm
 Gewicht: 420 g
 IEC 60645-1 Klasse 4
 IEC 60601-1 Klasse II Typ B
 CE 0123

Sonderzubehör:

Hörprüfkabine